

Pour Applications Commerciales

Nom de la tâche _____

Entrepreneur _____

Lieu de la tâche _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de bon de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

Série PWR4022

Systèmes d'Eau Osmosée Commerciaux

Débit : Jusqu'à 15 g/m (56 l/m)


Les systèmes d'osmose inverse (OI) de la Série PWR4022 de Watts Pure Water sont des unités OI à haute pression de niveau commercial pour la réduction de solides entièrement dissouts de l'eau. Ils sont conçus pour fournir de l'eau osmosée avec des taux de production allant de 10 à 15 gallons par minute (56 l/m). Ces unités sont conçues pour des installations de montage au sol. L'osmose inverse est un processus par lequel de l'eau sous haute pression passe dans une membrane semi-perméable. La membrane laisse passer l'eau pure qui à la sortie est un filtrat purifié. La membrane retient les sels minéraux dissouts et les rejettent vers un conduit d'évacuation. Ces systèmes d'OI utilisent des membranes à haute pression / haut rejet pour obtenir un rejet minimum moyen de NaCl ionique de 97 pour cent.

Les systèmes d'OI de la Série PWR4022 de Watts Pure Water constituent une gamme de produits solides et conçus avec soin. Cette série inclut un nombre de fonctionnalités présélectionnées dont notre contrôleur numérique de surveillance et d'opération. Les boîtiers de membranes en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) résistant à la corrosion, les manomètres préfiltration en entrée et sortie, les interrupteurs de faible pression avec redémarrage automatique à retardement, les entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement, le compteur de conductivité, l'alarme de production d'eau à haute conductivité, le recyclage de rejet réglable, les débitmètres d'eau osmosée et d'eau rejetée, le débitmètre de recyclage de rejet, la vanne anti-retour d'eau osmosée, l'électrovanne d'entrée, les manomètres d'eau d'alimentation et d'eau rejetée, le rinçage automatique et la vanne de rejet réglable sont toutes des fonctionnalités standard. Ces systèmes sont conçus pour alimenter un réservoir de stockage atmosphérique en eau osmosée. L'eau osmosée a une grande variété d'applications dont le traitement des eaux municipales, alimentation de chaudière à vapeur et de stérilisateur à vapeur, usage de laboratoire, rinçage sans traces, eau pour glace et boissons, eau pour cuisine, traitement d'aliment, placage et finition métalliques, ainsi que l'eau pour humidification. L'osmose inverse est aussi le prétraitement de choix pour les systèmes de de-ionisation (DI) de type échange ionique. L'utilisation d'eau osmosée pour alimenter des systèmes DI réduit le taux d'épuisement de la résine DI jusqu'à 95 pour cent, économisant ainsi le temps, l'argent et les éléments chimiques associés à la régénération de la résine DI.

Remarque : Ne pas utiliser le système avec de l'eau qui n'est pas sûre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

PURE WATER



Série PWR4022

Caractéristiques

- Rinçage automatique de membrane
- Châssis de soutien en acier carbone poudré
- Boîtiers de membrane haute pression en PRF 300 psi résistant à la corrosion
- Manomètres pour la pression préfiltration en entrée / sortie, l'eau d'alimentation de la membrane et l'eau de rejet
- Interrupteur de sécurité de basse pression de l'eau d'alimentation
- Contrôleur à microprocesseur numérique avec redémarrage automatique à retardement après un arrêt pour cause de basse pression
- Mesure de conductivité d'eau osmosée avec alarme de production d'eau à haute conductivité
- Entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement
- Membranes haute pression / haut rejet avec un minimum de rejet de sel moyen de 97 %
- Débitmètres d'eau osmosée, d'eau de rejet, de recyclage de rejet
- Vannes réglables de rejet et de recyclage de rejet
- Vanne anti-retour d'eau osmosée
- Electrovanne d'entrée automatisée
- Préfiltre de haut débit 20 po

Normes

Boîtier préfiltration à la norme NSF/ANSI 42

Boîtiers de membrane- Certifiés à la norme NSF/ANSI 61

Caractéristiques

Installez un système d'osmose inverse de la Série PWR4022 de Watts Pure Water pour produire de l'eau osmosée. Il est recommandé d'installer le système d'OI après un adoucisseur d'eau de la Série PWS de façon à éviter que le calcaire et le magnésium ne se déposent sur la membrane d'OI. Il est recommandé d'installer un filtre charbon avec rétrolavage de la Série PWC sur la conduite d'alimentation d'eau du système d'OI pour supprimer le chlore et prévenir la dégradation de la membrane par l'attaque du chlore. Il est recommandé d'installer aussi un filtre de sédiment par rétrolavage de la Série PWM sur la conduite d'alimentation d'eau du système d'OI pour réduire l'index de densité de limon de l'eau pour prévenir la pollution de la membrane d'OI par des particules.

Le système d'OI est une unité de type haute pression / haut rejet, comprenant des débitmètres d'eau osmosée et d'eau de rejet, un débitmètre d'eau de rejet recyclée, des manomètres préfiltre en entrée et sortie, des manomètres d'eau d'alimentation de membrane et d'eau de rejet, des boîtiers de membrane en PRF, une électrovanne d'entrée automatisée, un interrupteur de basse pression de l'eau d'alimentation, des vannes de rejet et de recyclage, un contrôleur numérique avec mesure de conductivité et alarme de production d'eau à haute conductivité, des entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement, une pompe centrifuge haute pression à étapes multiples de 7,5 chevaux de puissance, et tous les autres composants nécessaires pour une utilisation adéquate. Le système est conçu pour montage au sol. L'eau osmosée est collectée dans un réservoir atmosphérique avec un niveau de réservoir contrôlé par un flotteur de niveau électronique. Le système d'OI est équipé avec des entrées pour le flotteur de niveau de réservoir ainsi que pour le verrouillage de prétraitement pour arrêter le système d'OI au cas où le prétraitement démarre un cycle de rétrolavage. Système électrique requis : 230 volt 60 hertz triphasé. Une canalisation locale est requise pour recevoir l'eau d'écoulement du système. La pression de l'eau d'alimentation ne doit pas chuter en dessous de 20 psi. La température de l'eau d'alimentation ne doit pas chuter en dessous de 35 °F ou dépasser 100 °F (2 - 38 °C).

Le système produit une eau osmosée avec un rejet ionique de solides dissouts d'un minimum moyen de 97 pour cent lorsque l'utilisation suit les recommandations du constructeur.

Indices pour l'Eau d'Alimentation


pH 6 à 9
 Dureté (maximum) Moins d'un grain par gallon en tant que CaCO₃ (adoucie) ou d'injection chimique antitartre si non adoucie (communiquiez avec votre représentant Watts)

Pression de l'eau d'alimentation (minimum) 20 psi
 Température 35 - 100 °F (2 - 38 °C)
 Chlore Libre (maximum) Aucun autorisé
 Fer (maximum) Moins de 0,1 mg/L
 Huile et H₂S Aucun Autorisé
 Turbidité Moins de 1,0 NTU
 Index de Densité de Limon Moins de 5,0 SDI

Remarques :

- * Pour toute autre indice veuillez contacter votre représentant Watts.
- * Production maximum publiée pour une eau d'alimentation à 77 °F, SDI 3, 1 000 ppm TSD, et pH 8. La productivité d'une membrane individuelle peut varier (± 15 %). Peut fonctionner avec d'autres eaux d'alimentation avec une capacité réduite.
- * Le pourcentage de rejet est basé sur les caractéristiques du constructeur, le pourcentage de rejet du système d'ensemble peut être inférieur.

Dimensions - Poids



NO. DE MODÈLE	DIMENSIONS						POIDS	
	A		B		C		lb	kg
	po	mm	po	mm	po	mm		
PWR40223083	24	610	68	1 727	94	2 388	800	364
PWR40223103	24	610	68	1 727	94	2 388	900	409
PWR40223123	24	610	68	1 727	94	2 388	1 000	455

Performance

Productivité maximum (gallons par minute)	10	12,5	15
Qualité (pourcentage de rejet typique de membrane)	98 %		
Récupération (réglable)	60 - 75 %		
Taille de membrane	4 po x 40 po		
Étendue de Membrane (deux éléments par conteneur)	2:1:1	2:2:1	3:2:1
Préfiltre (le système est livré avec une cartouche 5 micron)	20 po Big Blue		
Raccord d'eau d'alimentation	1 po FNPT		
Raccord d'eau produite	1 po FNPT		
Raccord d'eau de rejet	¾ po FNPT		
Eau d'alimentation requise (G/M à 65 % de récupération)	17	21	25
Pression minimale de l'eau d'alimentation	20 psig		
Évacuation requise (maximum)	17	21	25
Système Électrique Requis (autres tensions disponibles)	230 V c.a., triphasé, 60 Hz, 20 amp		
Puissance (chevaux) / type de moteur	7,5 / TEFC		
Dimensions L x l x H (approximatif)	96 po x 24 po x 72 po		
Poids à l'expédition (estimé en livres)	800	900	1 000

Informations de commande

No. de Modèle	Description
PWR40223083	Système d'Osmose Inverse 10 g/m avec Rinçage Automatique Contrôlé par Microprocesseur
PWR40223103	Système d'Osmose Inverse 12,5 g/m avec Rinçage Automatique Contrôlé par Microprocesseur
PWR40223123	Système d'Osmose Inverse 15 g/m avec Rinçage Automatique Contrôlé par Microprocesseur

WATTS®

Une compagnie Watts Water Technologies

É.-U. : North Andover, MA • Tél. 1 800 224 1299 • www.watts.com
 Canada : Burlington, ON • Tél. 1 888 208 8927 • www.wattscanada.ca

